

STEINBRECHER FÜR KOMPAKTLADER

STC/SSL

Steinbrecher für Kompaktlader.

Perfekter Steinbrecher für den Einsatz bei wenig Platz, z.B. Fahrradwege, Schotterwegen, Gärten oder Spielplätzen. Dank der kompakten Abmessungen kann dieses Modell in bisher unzugänglichen Bereichen arbeiten, wo herkömmliche Maschinen nicht hingelangen. Die spiralförmige Anordnung der Fräsmeißel des Rotors, der speziell für das


Steinbrechen entworfen wurde, garantiert höchste Zuverlässigkeit und Kontinuität während der Arbeit. Mit der verstellbaren Gegenschneide kann das Material in der gewünschten Körnunggröße zerkleinert werden, während die hydraulisch aus der Kabine verstellbare Schutzklappe die Dosierung kontrolliert.



90-120 PS



Tiefe
15 cm



Hydraulische Schläuche

Verstellbare Gegenschneide aus Hardox® für die Einstellung der Körnunggröße



Manometer zur Kontrolle des Betriebsdrucks



Tiefgangkufen

WICHTIGSTE ZUBEHÖRTEILE



Elektrohydraulisches Umschaltventil dient zum Öffnen und Schließen der hydraulischen Klappe

SERIENAUSSTATTUNG

125cc hydraulischer Kolbenmotor mit Überdruckventil mit Kavitationsschutzfunktion	Vordere hydraulische Schutzklappe
Überdruckventil mit Kavitationsschutz	Arbeitsdruck-Manometer
Komplett geschlossener Gehäuseaum zur Staubverminderung	Zusätzlich verstärkte Seitenplatten
Motor integriert in den Rahmen	Schutzketten
Poly Chain® Keilriemenantrieb	Flache geschweißte Gegenschneiden aus Hardox®
Hydraulische Schläuche	Einstellbare Hardox®-Gegenschneide

OPTION

Elektrohydraulisches Umschaltventil	Adapterverkabelung
-------------------------------------	--------------------

MODELL

STC/SSL-150

Leistung (PS)	90-120
Erforderliche Fördermenge (l/min)	110-150
Druck (bar)	220-350
Arbeitsbreite (mm)	1590
Gesamtbreite (mm)	1894
Gewicht (kg)	1210
Rotordurchmesser (mm)	450
Maximale Arbeitstiefe (mm)	150
Anzahl Werkzeuge Typ STCL/3+C/3/SS	32+4

Die Daten beziehen sich auf die Maschine ohne Sonderausstattung.
Die technischen Daten sind Richtwerte, nicht bindend und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



WERKZEUG STCL/3
(Standard)



WERKZEUG C/3/SS
(Räumzahn)